

SERAMİK RASPA SETLERİ

ÖZELLİKLER VE KULLANIM

- * Plastik malzemelerin kazınmasında ve metalleştirilmesinde kullanılır
- * Çok uzun ömürlüdür
- * Bıçak işleme göre özel olarak taşlanabilir
- * Bıçak değiştirilebilir

CT SERAMİK SET (RCP-77104)



T-SD GÖVDE VE C-1 SERAMİK BİÇAK İÇERİR.

KOD

RCP-77104

CS SERAMİK SET (RCP-77204)



SD-1 GÖVDE VE SCR-3 SERAMİK BİÇAK İÇERİR.

KOD

RCP-77204

HAVŞA RASPA BİÇAKLARI

- * Delik havşaların temizlenmesinde kullanılır
- * 2 boyu ve 30mm'ye kadar kullanım sağlar
- * Her iki boyunda sap çapı 12mm'dir



KOD	MAX. ÖLÇÜ
RCP-48200	20 mm
RCP-48300	30 mm

DÖNER TİP HAVŞA RASPA SETİ (RCP 48034)

- * CS- döner gövde
- * CS-12, CS-20, CS-30 havşa bıçağı içerir



KOD

RCP-48034

PROMO-1 SET (RCP-84059)



ÖZELLİKLER

- * 1 adet T-SD gövde
- * 1 adet DT-C teleskobik tutucu
- * 10 adet C20 bıçak

KOD

RCP-84059

PROMO-2 SET (RCP-84069)



ÖZELLİKLER

- * 1 adet D-SD gövde
- * 10 adet C20 bıçak

KOD


RCP-84069

TEKNİK BİLGİLER

Çapak, işleme sonrası ürün kenarlarında kalmış istenmeyen metal parçalarıdır. Bu nedenle çapak alma makinaları ya da talaş kaldırma yöntemi ile çapak temizleme işlemi yapılması gerekmektedir. Talaş kaldırma yöntemi hem uzun süreli bir iştir, hem de yeterli derecede pürüzsüzlük sağlamaz, bununla birlikte çapak alma makinaları her zaman uygun ve ekonomik değildir. Çapak alma rasparları ise hızlı, etkili ve ekonomik bir çözüm sunar.

UYGULAMA

Çapak alma rasparları ile düz, iç ve eğimli kenarların, delik, anahtar yolu, nervür, sırt, sac, köşe ve yuvaların her iki tarafının çapaklarını temizleyebilirsiniz.



Çelik, Alüminyum, Bakır, Çinko, Pirinç, Dökme Demir, Paslanmaz Çelik, Alaşımlı Çelik, Sert Plastik gibi malzemelerde kullanılmak üzere çeşitli yapı ve açılarda bıçaklar mevcuttur.

BİÇAK TİPİ	UYGUN MALZEME
P1, C-10, R-10(S)	ÇELİK, ALÜMİNYUM, BAKIR V.B
P2, C-20	DÖKME DEMİR PİRİNÇ
P3, C-30, C-60	SAC DELİKLERİ
C-15, R-15(S)	PASLANMAZ ÇELİK
C-101	KÜÇÜK DELİKLER

BİÇAK TİPİ	UYGUN MALZEME
C-100, C-150 KAPLAMALI VE M35 BİÇAKLAR	SERT METALLER
S-12, V-2, V-4	NERVÜR VE SAÇLARIN HER İKİ KENARI
KW-9, KW-16	ANAHTAR YOLLARI VE YUVALAR
CS-12, CS-20, CS-30	DELİK HAVŞALARI

Çapak alma bıçakları HSS-M2 ya da M35' den üretilmiştir